

Einsetzvorrichtung für Rundglas-Sonderformen Fitting tool for special round glasses

No. 98



Inhalt / contents


40 x				
+	F 4	F 3	F 2	F 1
46 x				
38 x	S 3	S 3	S 4	S 4
32 x	33 x	34 x	35 x	36 x
26 x	27 x	28 x	29 x	30 x
25 x	24 x	23 x	22 x	21 x
			19 x	18 x

Kasten / Box No. 982
ohne Inhalt / without contents

Ergänzungssätze, supplementary sets:

Satz Kunststoffdruckstücke für Mineralgläser
Set of plastic chucks for mineral glasses

No. 985



1F


0F

00F

Sonderdruckstücke / special chucks


No. 55, 65, 70
Druckstücke aus
Kunststoff
chucks of plastic
material

No. 55, 65 + 75



No. 48 + 51
Druckstücke aus
Kunststoff
chucks of plastic
material

No. 48 + 51



S 1 - S 4


S 1	kleiner Aufnahmeteller supports, small	- Durchmesser - diameter	23 mm 23 mm	- Zapfenlänge - length of pivot	8 mm 8 mm
S 2	Aufnahmeteller supports	- Durchmesser - diameter	38 mm 38 mm	- Zapfenlänge - length of pivot	8 mm 8 mm
S 3	Aufnahmeteller supports	- Durchmesser - diameter	38 mm 38 mm	- Zapfenlänge - length of pivot	3,5 mm 3,5 mm
S 4	Aufnahmeteller supports	- Durchmesser - diameter	38 mm 38 mm	- Zapfenlänge - length of pivot	10 mm 10 mm

Einsetzvorrichtung mit Quickbend + Druckstücksätzen 383 und 384
Fitting tool with Quickbend + set of chucks No. 383 and 384

No. 38




Inhalt / contents




Kasten / Box No. 382
ohne Inhalt / without contents

Ergänzungssätze, supplementary sets:

No. 283 Satz konkaver Form-Kunststoffdruckstücke
set of concave shaped plastic chucks




No. 388 Satz runder konkaver Kunststoffdruckstücke
set of round, concave plastic chucks



31	29	19
33	27	21
34	25	23

Planes
Druckst.

No. 385 Satz runder konvexer Gummidruckstücke
set of convex rubber chucks



RA 3
RA 1


QUICKPRESS



Druckstücksatz für Einsprenggläser Set of chucks for tension fitting



Basis - Fuß



No. 800

Setzwerkzeug höchster Präzision mit Doppelgewinde für schnelles, aber doch präzises Arbeiten, selbstzentrierend. Bei Verwendung des Gewindetellersatzes Nr. 887 passen alle auf dem Markt befindlichen Fabrikate von Metalldruckstücken (Gewinde M6) zu der QUICKPRESS.

Fitting tool of highest precision with double screw thread for fast but precise working with self-alignment.

Using the set of supports no. 887 all brands of metal chucks available on the market fit with QUICKPRESS (thread M6).

No. 804

Bestehend aus Grundbrett, 25 Kunststoff-Druckstücken rund und 15 Kunststoff-Druckstücken form, 2 Metall- und 3 Gummi-Druckstücken für Einsprenggläser. (Grundbrett einzeln: Best.-Nr. 806, einzelne Druckstücke)


Consisting of penal, 25 round plastic chucks and 15 fancy plastic chucks, 2 metal and 3 rubber chucks for snap-in glasses. (penal separately: order no. 806, separate chucks)

No. 802

Für die beiden Grundbretter mit Druckstücken in den Zusammenstellungen 803 und 804.

For the two penals with chucks in the arrangements 803 and 804.

Druckstücksatz für Mineral- und armierte Gläser Set of chucks for mineral- and armed glasses




No. 803

Bestehend aus Grundbrett, 3 Gewindetellern, 20 Messingdruckstücken von 16-35 mm Ø, 1/2 mm-weise gestuft und 3 flachen Kunststoff-Druckstücken für Mineralgläser (Grundbrett einzeln: Best.-Nr. 805, einzelne Druckstücke)

Consisting of penal, 3 supports, 20 metal chucks from 16 to 35 mm diameter, graded all 0,5 mm, and 3 flat plastic chucks for mineral glasses (penal separately: order no. 805, separate chucks)

Quickbend




Nr. 380

Die praktische Zange für das Setzen von Einsprenggläsern, passend für alle Kunststoff- und Gummidruckstücke mit 10 mm Zapfen. Einfache Druckregulierung durch Rändelschraube und Gegenmutter.

The practical pliers for fitting of snap-in glasses, appropriate for all plastic and rubber chucks with 10 mm bases.

Easy pressure regulation by means of head screw and lock-nut.

Quickex



No. 801

Der ergonomisch richtige Glasabzieher für alle allzu festsitzenden Kunststoffuhrgläser.


The correct glass removing appliance for easy handling for all too tight fitted plastic watch glasses.

Aufbauschränke

STERNKREUZ-Aufbauschränke schaffen Ordnung im Lager. STERNKREUZ-Aufbauschränke sind vorwiegend zur Aufbewahrung von Uhrgläsern vorgesehen und in ihren Abmessungen auf diese abgestimmt. Sie eignen sich aber auch für alle vorkommenden Uhrenfurnituren durch ihre vielfältigen Einteilungsmöglichkeiten.

Storage cabinet

STERNKREUZ-storage cabinets facilitate the location of your stock. They are mainly used for the storage of watch glasses, and their dimensions are suitable for it. However, they can also be used for the storage of other spare parts because of their various possibilities of division



Lieferbar sind folgende Schränke:

- Nr. 112 Sockel
- Ni. 114 Deckel
- Nr. 100 Aufbauschrank, ohne Inhalt, mit Schlitten für die Facheinteilung Formgläser und/oder Rundgläser
- Nr. 130 Aufbauschrank für Rundgläser mit 5 Holztrennwänden und 50 Einsteckbrettchen
- Nr. 120 Aufbauschrank für Formgläser mit 7 Holztrennwänden und 70 Einsteckbrettchen
- Nr. 125 Aufbauschrank kombiniert für Rund- und Formgläser mit 6 Holztrennwänden und je 30 Einsteckbrettchen

Einzelteile:

- Nr. 123 Einsteckbrettchen für Formgläser
- Nr. 133 Einsteckbrettchen für Rundgläser
- Nr. 135 Holztrennwände, einzeln

The following cabinets are available:

- No. 112 Stand
- No. 114 Cover
- No. 100 Storage cabinet, empty, with slots for shaped and/or round watch glasses
- No. 130 Storage cabinet for round watch glasses, with 5 wooden separations and 50 trays
- No. 120 Storage cabinet for shaped glasses, with 7 wooden separations and 70 trays
- No. 125 Storage cabinet, combination for round and shaped watch glasses, with 6 separations and 30 trays for each type

Singel parts for storage cabinet:

- No. 123 Trays for shaped glasses
- No. 133 Trays for round glasses
- No. 135 Wooden separations for watchglass-cabinet

STERNKREUZ Uhrmacherlupen sind besonders leicht und elastisch STERNKREUZ Watchmakers' Eyepieces are particularly light and elastic

No. 311 + 312

Uhrmacherlupen, ohne und mit
farbigem Kennrand
watchmakers eyepieces,
without and with colour coded edges

No. 313

Uhrmacherlupen,
Aplanatische Lupen
watchmakers eyepieces,
aplanetic lenses

No. 314

Steinlupe
lense for stones
magnification



lieferbar in der normalen Ausführung:

Nr. 311-1	Stärke 1	Vergrößerung	10 -fach	(mit Blende)
Nr. 311-1½	Stärke 1½	Vergrößerung	6,7-fach	(mit Blende)
Nr. 311-2	Stärke 2	Vergrößerung	5 -fach	
Nr. 311-2½	Stärke 2½	Vergrößerung	4 -fach	
Nr. 311-3	Stärke 3	Vergrößerung	3,3-fach	
Nr. 311-3½	Stärke 3½	Vergrößerung	2,8-fach	
Nr. 311-4	Stärke 4	Vergrößerung	2,5-fach	

lieferbar mit farbigem Kennrand zwecks Unterscheidung
der verschiedenen Vergrößerungen und Stärken

Nr. 312-1	Stärke 1	Vergrößerung	10 -fach	(mit Blende)
			Rand rot	
Nr. 312-1½	Stärke 1½	Vergrößerung	6,7-fach	(mit Blende)
			Rand rot/weiß	
Nr. 312-2	Stärke 2	Vergrößerung	5 -fach	Rand blau
Nr. 312-2½	Stärke 2½	Vergrößerung	4 -fach	Rand blau/weiß
Nr. 312-3	Stärke 3	Vergrößerung	3,3-fach	Rand gelb
Nr. 312-3½	Stärke 3½	Vergrößerung	2,8-fach	Rand gelb/weiß
Nr. 312-4	Stärke 4	Vergrößerung	2,5-fach	Rand weiß

Sonderausführungen

Nr. 313-1	Aplanatische Lupen, Vergrößerung 10-fach
Nr. 313-½	Aplanatische Lupen, Vergrößerung 6-fach
Nr. 314-1	Steinlupen, Vergrößerung 10-fach

available in standard models:


Nr. 311-1	Luminosity 1	Magnification	10 -x	(with diaphragm)
Nr. 311-1½	Luminosity 1½	Magnification	6,7-x	(with diaphragm)
Nr. 311-2	Luminosity 2	Magnification	5 -x	
Nr. 311-2½	Luminosity 2½	Magnification	4 -x	
Nr. 311-3	Luminosity 3	Magnification	3,3-x	
Nr. 311-3½	Luminosity 3½	Magnification	2,8-x	
Nr. 311-4	Luminosity 4	Magnification	2,5-x	

lieferbar mit farbigem Kennrand zwecks Unterscheidung
der verschiedenen Vergrößerungen und Stärken


Nr. 312-1	Luminosity 1	Magnification	10 -x	(with diaphragm)
			red border	
Nr. 312-1½	Luminosity 1½	Magnification	6,7-x	(with diaphragm)
			red/white border	
Nr. 312-2	Luminosity 2	Magnification	5 -x	blue border
Nr. 312-2½	Luminosity 2½	Magnification	4 -x	blue/white border
Nr. 312-3	Luminosity 3	Magnification	3,3-x	yellow border
Nr. 312-3½	Luminosity 3½	Magnification	2,8-x	yellow/white border
Nr. 312-4	Luminosity 4	Magnification	2,5-x	white border

Special models

Nr. 313-1	Aplanatic lenses, Magnification 10-x
Nr. 313-½	Aplanatic lenses, Magnification 6-x
Nr. 314-1	Lens for fine stones, Magnification 10-x




No. 276
Polierscheibe, weich
buffering wheel, soft




No. 250
Uhrglasfeile
file for glass rim



No. 275
Polierscheibe, hart
buffering wheel, coarse



No. 279
Polierpaste
buffering paste



No. 300
Arbeitsplatte
300x240 mm
workboard

No.		Höhe / height
350	24 mm	12 mm
351	35,5x24,0 mm	7 mm
353	24,3x24,0 mm	10 mm
357	24,3x24,0 x 4,4mm Boden	

No.		Höhe / height
354	24,3x24,0 mm	6 mm
355	45,0x22,5 mm	18 mm
356	22,5x22,5 mm	18 mm
358	21,0x19,0 x 7,7 mm	Deckel
359	21,0x19,0 x 5,3 mm	Deckel

STERNKREUZ liefert Ihnen Kleber zum Einsetzen von Uhrgläsern

For the fitting of watch glasses STERNKREUZ supply you with adhesive

Best.-Nr. 224


STERNKREUZ-MINECOL, den idealen und lange lagerfähigen **Klebstoff für Mineralgläser**, der unter ultraviolettem Licht aushärtet.

Hierzu werden getrennt geliefert:

Best.-Nr. 225 Kanüle einzeln

Best.-Nr. 226 Mini-Kanüle besonders dünn und kurz

Best.-Nr. 227 Ultraviolett-Birne mit Normalfassung E 27



Nr. 224

Order No. 224


STERNKREUZ-MINECOL, the ideal **adhesive for mineral glasses**, which can be stocked a long time and which hardens by contact with UV-rays.

The following accessoires will be supplied separately:

order No. 225 hypodermic needle, separately:

order No. 226 Mini hypodermic needle, especially thin and short

order No. 227 ultra-violet lamp with normal setting E 27



Nr. 225



Nr. 226



Best.-Nr. 229

STERNKREUZ-GS-PLASTICOL, den **Spezial-Klebstoff zum Verbinden von Kunststoffuhrgläsern mit dem Metallgehäuse**. Bei diesem Klebstoff wird jede Tube mit fest eingebauter Kanüle geliefert.

Order No. 229

STERNKREUZ-GS-PLASTICOL, the **special adhesive for connecting unbreakable watch glasses with the metal case**. This adhesive is supplied with installed hypodermic needle.

